


BEYOND CRYSTAL С ПРОЗРАЧНЫМ ХРУСТАЛЕМ

U6F-536C

Стакан настенный из хрусталя BACCARAT для зубных щёток

THG[®]
PARIS



recommended drilling \varnothing
à de perçage conseillé
empfohlener abstand
Ø de perforación aconsejado



52786

22/04/2014

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Beyond crystal с прозрачным хрусталём
- Стакан настенный из хрусталя BACCARAT для зубных щёток

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Black ceram - D30
Blush PVD - H62
Graphite PVD - H64
Matt Umber PVD - H67
Matt blush PVD - H60
Matt graphite PVD - H65

Umber PVD - H66
Золото - F01
Матовое золото - F07
Матовое светлое золото - F31
Матовый хром - C02
Покрытие PVD бронза - F33

Покрытие PVD золотистый цвет - H52
Покрытие PVD латунь - H49
Покрытие PVD матовая бронза - F34
Покрытие PVD матовая латунь - H50
Покрытие PVD матовый золотистый - H53
Покрытие PVD матовый никель - H56

Покрытие PVD никель - H55
Светлое золото - F30
Состаренный никель - H28
Хром - A02
Хром/золото - G02