


# BEYOND CRYSTAL С КРАСНЫМ ХРУСТАЛЕМ

U6H-536C

Стакан настенный из хрусталя BACCARAT для зубных щёток

THG<sup>®</sup>  
PARIS



recommended drilling  $\varnothing$   
ø de perçage conseillé  
empfohlener abstand  
Ø de perforación aconsejado



52786

22/04/2014

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Beyond crystal с красным хрусталём
- Стакан настенный из хрусталя BACCARAT для зубных щёток

## ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Black ceram - D30  
Blush PVD - H62  
Graphite PVD - H64  
Matt Umber PVD - H67  
Matt blush PVD - H60  
Matt graphite PVD - H65

Umber PVD - H66  
Золото - F01  
Матовое золото - F07  
Матовое светлое золото - F31  
Матовый хром - C02  
Покрытие PVD бронза - F33

Покрытие PVD золотистый цвет - H52  
Покрытие PVD латунь - H49  
Покрытие PVD матовая бронза - F34  
Покрытие PVD матовая латунь - H50  
Покрытие PVD матовый золотистый - H53  
Покрытие PVD матовый никель - H56

Покрытие PVD никель - H55  
Светлое золото - F30  
Состаренный никель - H28  
Хром - A02  
Хром/золото - G02